

Garant**VBGT otočná stredná platnička, stredné obrábanie 50 kus, HU7310, Veľkosť: 160404****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG3829 160404
GTIN	4067263098447
Trieda položky	GGN

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,1 - 4 mm
Obsah	261232 HU7310
Hlavné použitie	N
Počet výmien/rezných hrán	2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBGT 160404
Počet kusov	50
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	350 - 600 mm/min
Povrchová úprava	bez povlaku
Hĺbka rezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Hĺbka rezu $a_{p \max}$	2,5 mm

Technický list

Rezný materiál	HM
Tolerancia	G
Typ	HU7310
Podmienka rezu	kontinuálny
Lamač triesok	AM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG3829 160404