



Vorteilspack SCMT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2670 09T304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	M
Schnitttiefe a_p	0,1 - 1 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 09T304
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe $a_{p\max}$	3,25 mm
Beschichtung	TiCN
Schnitttiefe $a_{p\min}$	0,25 mm
Eckenradius	0,4 mm
Vorschub f	0,05 - 0,2 mm/U
Inhalt	260758 HBT130
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 220 mm/min
Stückzahl	30

Datenblatt

Sorte	HBT130
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	MF
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2670 09T304