

**Vorteilspack TCMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3543 110202
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	M
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,15 mm
Inhalt	260950 HB7120-1
Eckenradius	0,2 mm
Stückzahl	50
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2.75 mm
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	90 - 290 mm/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 110202
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten

Sorte	HB7120-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3543 110202