

Garant**Power Q Hochvorschubfräser mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten XO..****Bestelldaten**

Bestellnummer	212803 16/2
GTIN	4045197938268
Artikelklasse	210

Beschreibung**Ersatzteil:**

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Rampinglänge L für $\alpha_{\max}$	6,13 mm
Rampingwinkel $\alpha_{\max}$	3,73 Grad
Anzahl Schneiden Z	2
Schaft-Ø D_s h6	16 mm
Innenkühlung	ja
Bohrzirkularfräsen Ø $D_{\min}$	24 mm
Schneiden-Ø D_c	16 mm
Ø D_3	8 mm
Bohrzirkularfräsen Ø $D_{\max}$	30 mm
Gesamtlänge L_{ges}	150 mm
Auskraglänge L_1	70 mm

passende Wendeschneidplatte	XOM.060310
Bohrzirkularfräsen a_p	0,3 mm
Serie	Power Q
Einstellwinkel κ	15 Grad
Schaftausführung	Zylinderschaft
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Plungen
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Zerspanungsstrategie	HPC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,2 N·m	211750 1,2
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP