

Garant**Frezy zgrubne GARANT Master Alu SlotMachine z VHM, chłodzenie wewnętrzne HPC, DLC, Ø e8 DC: 10mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	205255 10
GTIN	4062406122379
Klasa artykułu	11X

Opis**Wykonanie:**

Do obróbki zgrubnej.

Specjalne zaszlifowanie do obróbki metali nieżelaznych.

Udoskonalone odprowadzanie wiórów dzięki centralnemu chłodzeniu wewnętrznemu.

Opatentowana geometria umożliwia również wiercenie.

Zalety:

Zoptymalizowany kształt rowka, zaszlifowanie mimośrodowe, duże rowki wiórowe.

Wpełnym materiale do $2 \times D$, spokojna praca przy bardzo dużych prędkościach posuwu.

Możliwy kąt zejścia do 45° .

Możliwość osiągania najwyższych wartości posuwu podczas zanurzania w osi Z dzięki **specjalnej geometrii zanurzania**.

wskazówka:

Kształt **HB** zamawia się, podając **nr 205256**.

Opis techniczny

Kąt linii śrubowej	35 stopni
długość całkowita L	72 mm
posuw f_z przy frezowaniu rowków w aluminium dającym krótki wiór	0,12 mm
Ø chwytu D_s	10 mm
długość ostrzy L_c	22 mm

Karta danych

Liczba zębów Z	3
kierunek dosuwu	poziome, ukośne i pionowe
wysięg L_1 z szyjką	30 mm
Dokładność wyważenia z chwytem	G 2,5 z HA
chwyt	DIN 6535 HA z h6
posuw f_z przy obcinaniu w aluminium dającym krótki wiór	0,14 mm
Ø ostrzy D_c	10 mm
Ø szyjki D_1	9,5 mm
Tolerancja Ø nominalnej	e8
Zaokrąglenie naroży r_v	0,32 mm
Seria	Master Alu
powłoka	DLC
Materiał ostrza	VHM
Norma	DIN 6527
profil freza	WR
Właściwości kąta linii śrubowej	nierówny
Podziałka ostrzy	nierówny
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym $1 \times D$
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym $1 \times D$
chłodzenie wewnętrzne	tak
Strategia skrawania	HPC
pierścień barwny	żółty
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Al	nadają się	450 m/min	N

Karta danych

aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	400 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	380 m/min	N
PA 66	nadaje się warunkowo	120 m/min	N
PEEK	nadaje się warunkowo	100 m/min	N
Cu	nadają się	160 m/min	N
CuZn	nadają się	200 m/min	N
maksymalnie na mokro	nadaje się		
przylącze	nadaje się		

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/205255-10>