

**DNMG wisselplaat middelfijne bewerking 30 stuks, HBT130, Maat: 150604****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG3964 150604
GTIN	4067263094371
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Snijdiepte $a_{p \max}$	3.75 mm
Hoekradius	0,4 mm
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 200 mm/min
ISO-code wisselplaat	DNMG 150604
Inhoud	250783 HBT130
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Hoofdtoepassing	M
Coating	TiCN

Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,25 mm
Voeding f	0,12 - 0,45 mm/omw,
Aantal	30
Soort	HBT130
Snedecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	MM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3964 150604