

Fiche technique



Pince coupante diagonale pour mécanicien, chromée avec gaine, Longueur totale: 110mm



Données de commande

N° commande	724200 110
GTIN	4003773029649
Classe d'article	73F

Description

Exécution:

Pince chromée, branches avec gaine bi-matière. Avec ressort d'ouverture.
Avec tête étroite et taillants trempés par induction. Dureté des taillants env. 63 HRC. Articulation encastrée avec fonctionnement sans jeu.

Norme:

DIN ISO 5749

Matière(s):

Acier à outils spécial, forgé et trempé.

Description technique

Longueur totale	110 mm
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à Ø	1,2 mm
Capacité de coupe: fil doux jusqu'à Ø	3 mm
Avec ressort d'ouverture commutable	non

Fiche technique

Avec ressort d'ouverture	oui
Norme	DIN ISO 5749
Poignée	Gaine à plusieurs composants
Procédé de fabrication	Taillants trempés par induction (environ 63 HRC)
Matériau	Acier à outils spécial, forgé et trempé
Surface	chromée
Type de produit	Pince coupante