

Garant**Plaquette TNMG pour finition 50 pièces, HB7140-2, Réf.: 160404****Données de commande**

N° commande	GG2957 160404
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Classement finition/ébauche	Finition
Sommaire	251432 HB7140-2
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Type d'outils	Carbure
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 230 mm/min
Revêtement	revêtu
Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,25 mm
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Code ISO plaquette	TNMG 160404
Nombre de changements/dents	6
Application principale	M

Fiche technique

Rayon d'angle	0,4 mm
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	4 mm
Quantité	50
Nuance	HB7140-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	VS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2957 160404