

Garant**CCGT otočná rezná platnička, stredné obrábanie 50 kus, HU7310, Veľkosť: 09T308****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG3806 09T308
GTIN	4067263097525
Trieda položky	GGN

Technický opis

Počet kusov	50
Hĺbka rezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Obsah	260152 HU7310
Počet výmien/rezných hrán	2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	350 - 600 mm/min
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hĺbka rezu $a_{p \max}$	3,25 mm
Hĺbka rezu a_p	0,1 - 4 mm
Hlavné použitie	N
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Povrchová úprava	bez povlaku

Technický list

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCGT 09T308
Tolerancia	G
Typ	HU7310
Podmienka rezu	kontinuálny
Lamač triesok	AM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG3806 09T308