

Garant

Inserto VNMG per finitura 50 pezzi, HB7035-2, Dimensione: 160404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2471 160404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	VNMG 160404
Impiego principale	P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Contenuto	251732 HB7035-2
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2,5 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 350 mm/min
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4

Scheda tecnica

Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Numero pezzi	50
Tipo	HB7035-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2471 160404