

**Garant****Kotni rezkar Softcut® z držalom Weldon, za obračalne rezalne ploščice AP..****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 215560 25/4   |
| GTIN                  | 4045197408952 |
| Razred artikla        | 210           |

**Opis****Izvedba:**

Precizni rezkarji za kotno rezkanje, z neenakomerno razdelitvijo za zelo miren tek, najvišjo natančnost in rezalno zmogljivost. **Nova generacija** visokozmogljivih rezkarjev za kotno rezkanje z obračalnimi ploščicami **s specialno geometrijo, za manjšo silo rezanja za MTC uporabo** pri **nestabilnih razmerah** ali **za vretena z manjšo pogonsko močjo**.

**Uporaba:**

Za kotno rezkanje z velikimi globinami, tudi v polno. Univerzalna uporaba za vse vrste jeklenih materialov, kot tudi nerjavnih.

**Rezervni del:**

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

**Napotek:**

Pri uporabi obračalnih ploščic z radijem več kot 2 mm je treba ležišče ploščice prilagoditi. Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,2** s stebлом art. **674252 vel. 8IP**.

**Tehnični opis**

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Ø držala D <sub>s</sub> h6              | 25 mm                |
| Celotna dolžina L <sub>celotna</sub>    | 105 mm               |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219826 (8IP; 2,2 Nm) |
| primerna obračalna rezalna ploščica     | AP.. 1335..          |
| Ø rezila D <sub>c</sub>                 | 25 mm                |
| Prevesna dolžina L <sub>1</sub>         | 49 mm                |
| Število rezil Z                         | 4                    |

## Podatkovni list

|                                                           |                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| Dolžina rampe L za $\alpha_{\text{maks}}$                 | 19,5 mm             |
| Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$ | 48 mm               |
| Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$  | 47 mm               |
| Vrtalno cirkularno rezkanje $a_p$                         | 1,9 mm              |
| Kot rampe $\alpha_{\text{maks}}$                          | 0,88 stopinj        |
| Serija                                                    | Softcut®            |
| $\varnothing D_3$                                         | 22 mm               |
| Oblika držala                                             | Držalo Weldon       |
| Nastavni kot $\kappa$                                     | 90 stopinj          |
| Uporaba za rezkanje                                       | Cirkularno rezkanje |
| Uporaba za rezkanje                                       | Kotno rezkanje      |
| Uporaba za rezkanje                                       | Poševno pogrezanje  |
| Delitev rezil                                             | neenakomerna        |
| Notranje hlajenje                                         | da                  |
| Strategija odrezovanja                                    | MTC                 |
| Zamenjava orodja                                          | PowerCard           |
| Vrsta izdelka                                             | Kotni rezkar        |

### Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/215560-25/4>