

Garant**SCGT obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 30 kosov, HU7310,
Velikost: 09T302****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG3821 09T302
GTIN	4067263098157
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	SCGT 09T302
Glavna uporaba	N
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	350 - 600 mm/min
Radij rezila	0,2 mm
Prevleka	neprevlečeni
Vsebina	260761 HU7310
Podajanje f	0,05 - 0,5 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Globina reza a_p	0,1 - 4 mm
Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	3,25 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Globina reza $a_{p\text{ min}}$	0,15 mm

Podatkovni list

število kosov	30
Toleranca	G
Zvrst	HU7310
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	AM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3821 09T302