

**Pack promotionnel Plaquettes TNMG pour finition, 30 pièces, HBT020****Données de commande**

N° commande	GG3918 160404
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

**Description technique**

Type d'outils	HM
Nombre de changements/dents	6
Classement finition/ébauche	Finition
Revêtement	TiCN
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Sommaire	251414 HBT020
Code ISO plaquette	TNMG 160404
Application principale	P
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	4 mm
Rayon d'angle	0,4 mm

## Fiche technique

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	120 - 330 mm/min
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 2 mm
Quantité	30
Nuance	HBT020
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	PF
Type de produit	Plaquette pour tournage

### #Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3918 160404