



Vorteilspack VBMT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG3552 160404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Inhalt	261152 HB7120-1
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Eckenradius	0,4 mm
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Hauptanwendung	M
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,5 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	90 - 290 mm/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 160404
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Stückzahl	30
Sorte	HB7120-1

Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3552 160404