



Plaquette DCMT pour finition 50 pièces, HB7140-2, Réf.: 070202



Données de commande

N° commande	GG3518 070202
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Sommaire	260351 HB7140-2
Type d'outils	HM
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	1,75 mm
Nombre de changements/dents	2
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 230 mm/min
Quantité	50
Rayon d'angle	0,2 mm
Tolérance	M
Classement finition/ébauche	Finition
Application principale	M
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr

Fiche technique

Revêtement	revêtu
Code ISO plaquette	DCMT 070202
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,15 mm
Nuance	HB7140-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	VS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3518 070202