



Rukoväť pre brúsny nástroj, Typ: RCK-WS90



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	078155 RCK-WS90
GTIN	4007220538630
Trieda položky	07P

Popis

Prevedenie:

RCK násady sú vybavené bezkefovým motorom s vysokou stabilitou rýchlosti a vylepšenou ergonómiou. 90° uhlová rukoväť s rozsahom otáčok 15 000 – 30 000 ot./min. a 3 mm klieštinou.