

**VBMT vendeskærsplatte, middel bearbejdning 30 stk., HBT020, Størrelse: 160404****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG3950 160404
GTIN	4067263095934
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HM
Belægning	TiCN
Indhold	261257 HBT020
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	2,5 mm
Antal skift/skær	2
ISO-kode, vendeskærsplatte	VBMT 160404
Hjørneradius	0,4 mm
Primær anvendelse	P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 280 mm/min

Datablad

Tilspænding f	0,12 - 0,3 mm/o
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Skæredybde $a_{p\ min}$	0,25 mm
Antal stk.	30
Type	HBT020
Skærebetingelse	let afbrudt
Spånbryder	PM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG3950 160404