

**Vorteilspack SCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2838 120404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_{p \max}$	4,25 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 120404
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Inhalt	260765 HB7035-2
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 290 mm/min
Stückzahl	50
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Vorschub f	0,08 - 0,3 mm/U
Eckenradius	0,4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4

Sorte	HB7035-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2838 120404