



Plaquette CNMG pour semi-finition 50 pièces, HBT130, Réf.: 160608



Données de commande

N° commande	GG3959 160608
GTIN	4067263094029
Classe d'article	GGN

Description technique

Revêtement	TiCN
Rayon d'angle	0,8 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	5,5 mm
Application principale	M
Nombre de changements/dents	4
Quantité	50
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 200 mm/min
Type d'outils	HM
Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,55 mm

Fiche technique

Avance f	0,12 - 0,45 mm/tr
Sommaire	250204 HBT130
Code ISO plaquette	CNMG 160608
Nuance	HBT130
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	MM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3959 160608