

**HOLEX****Paquete económico de broca Weldon de MDI HOLEX Pro Steel DIN 6535 HB, 5 unidades, Ø DC h7: 6mm****Datos de pedido**

Número de pedido	GG1669 6
GTIN	4045197986771
Clase de artículo	GGN

**Descripción****Ejecución:**

Los **filos principales rectos** y un **perfil ranurado especial** proporcionan una buena evacuación de viruta. La robusta forma geométrica del filo garantiza un taladrado de alto rendimiento con seguridad del proceso.

Amplias posibilidades de aplicación en los materiales de acero gracias a una combinación de metal duro tenaz y de grano ultrafino y un recubrimiento extraordinariamente resistente al desgaste.

Como n.º 122502.

**Recomendación:****Profundidad de perforación máxima:**

longitud de ranura de viruta (ver tabla) menos  $1,5 \times \text{Ø}$  nominal.

**Descripción técnica**

Norma	DIN 6537 K
Ø de mango D <sub>s</sub>	6 mm
Avance f en acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,14 mm/rev,
Tolerancia Ø nominal	h7

Ø nominal D <sub>c</sub>	6 mm
Número de filos Z	2
Longitud total L	66 mm
Longitud de la ranura de viruta L <sub>c</sub>	28 mm
Contenido	5
Serie	Pro Steel
Recubrimiento	TiAlN
Material de corte	MDI
Ejecución	4xD
Ángulo de punta	140 grados
Mango	DIN 6535 HB con h6
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Broca espiral

## Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	115 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	105 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	85 m/min	P
Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	80 m/min	P
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	30 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	25 m/min	M
GG	adecuado	90 m/min	K
GGG	adecuado	55 m/min	K
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado		

## Accesorios

Broca de MDI HOLEX Pro Steel mango cilíndricoDIN 6535  
HA Ø DC h7 (mm o pulgadas) 6

122501 6

Rectificado de mangos Tipo HB

129100 HB