

Garant

Formato convenienza Inserto per lavorazione media WNMG 30 pezzi HB7020-2



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2485 060408
GTIN	4067263093558
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	P
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	WNMG 060408
Velocità di taglio v_c applicazione principale	130 - 370 mm/min
Contenuto	252064 HB7020-2
Profondità di taglio a_p min.	0,25 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	6

Scheda tecnica

Profondità di taglio a_p	0,3 - 4 mm
Profondità di taglio $a_{p\ max.}$	2,75 mm
Numero pezzi	30
Tipo	HB7020-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2485 060408