

Garant

Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatten mittlere Bearbeitung 50 Stück, HB7035-2



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2412 09T308
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 09T308
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 320 mm/min
Inhalt	250152 HB7035-2
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_{p \max}$	3,25 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Hauptanwendung	P

Datenblatt

Schnitttiefe a_p	0,3 - 4 mm
Eckenradius	0,8 mm
Stückzahl	50
Sorte	HB7035-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2412 09T308