

Garant

Plaquita de corte DNMG mecanizado medio 50 unidades, HB7020-2, Tamaño: 150604



Datos de pedido

Número de pedido	GG2429 150604
GTIN	4067263092865
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p máx.	3,75 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	130 - 370 mm/min
Contenido	250760 HB7020-2
Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Radio angular	0,4 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Aplicación principal	P
Profundidad de corte a_p	0,3 - 4 mm
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150604
Profundidad de corte a_p mín.	0,25 mm

Hoja de datos

Material de corte	HM
Número de cambios/cortes	4
Cantidad	50
Clase	HB7020-2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	SM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2429 150604