



Plaquita de corte TNMG mecanizado medio 30 unidades, HBT130, Tamaño: 160408



Datos de pedido

Número de pedido	GG3976 160408
GTIN	4067263094791
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Código ISO plaquita de corte	TNMG 160408
Material de corte	MD
Profundidad de corte _{p mín.}	0,55 mm
Profundidad de corte _{p máx.}	4 mm
Recubrimiento	TiCN
Número de cambios/cortes	6
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 200 mm/min
Aplicación principal	M
Cantidad	30
Radio angular	0,8 mm

Hoja de datos

Profundidad de corte a_p	0,5 - 5 mm
Avance f	0,12 - 0,45 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Acabado
Contenido	251565 HBT130
Clase	HBT130
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	MM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3976 160408