

**VBMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück, HBT130, Größe: 160404****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2692 160404
GTIN	4067263097082
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,05 - 0,35 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 200 mm/min
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,5 mm
Inhalt	261257 HBT130
Stückzahl	50
Hauptanwendung	M
Eckenradius	0,4 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 160404
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2,5 mm
Beschichtung	TiCN
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Schneidstoff	HM
Sorte	HBT130
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	MM

Produktart

Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2692 160404