

Garant

Vorteilspack VBMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG3563 110304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 200 mm/min
Toleranz	M
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Inhalt	261224 HB7140-2
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 110304
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	M
Stückzahl	50
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Eckenradius	0,4 mm

Datenblatt

Schnitttiefe $a_{p \max}$	1,75 mm
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Beschichtung	beschichtet
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Sorte	HB7140-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3563 110304