

Garant**WNMG otočná rezná platnička, stredné obrábanie 50 kus, HB7130-2, Velkost: 060404****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2986 060404
GTIN	4067263094906
Trieda položky	GGN

Technický opis

Hĺbka rezu $a_{p \max}$	2,75 mm
Obsah	252062 HB7130-2
Počet kusov	50
Počet výmien/rezných hrán	6
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 060404
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Posuv f	0,1 - 0,5 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hĺbka rezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 4 mm

Technický list

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 240 mm/min
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Hlavné použitie	M
Rezný materiál	HM
Tolerancia	M
Typ	HB7130-2
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Lamač triesok	VM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2986 060404