



Inserto DNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HBT130, Dimensione: 110408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3965 110408
GTIN	4067263094364
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Profondità di taglio $a_{p \max}$	2,75 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Numero pezzi	50
Rivestimento	TiCN
Contenuto	250781 HBT130
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 200 mm/min
Codice ISO Inserto	DNMG 110408
Impiego principale	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura

Scheda tecnica

Avanzamento f	0,12 - 0,45 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \min}$.	0,55 mm
Tipo	HBT130
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	MM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3965 110408