

**Garant**

## Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatte Schruppen 50 Stück



### Bestelldaten

Bestellnummer	GG2915 120412
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

### Technische Beschreibung

Stückzahl	50
Inhalt	250324 HB7120-1
Eckenradius	1,2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnitttiefe $a_p$ min	0,8 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schnitttiefe $a_p$	1,5 - 6 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	70 - 240 mm/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120412
Schnitttiefe $a_p$ max	4.25 mm
Vorschub $f$	0,25 - 0,6 mm/U
Hauptanwendung	M
Schneidstoff	HM

## Datenblatt

Sorte	HB7120-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	VG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

### Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2915 120412