

**Vorteilspack SCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2835 09T304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 09T304
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 290 mm/min
Inhalt	260762 HB7035-2
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnitttiefe $a_{p \max}$	3,25 mm
Vorschub f	0,08 - 0,3 mm/U
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Hauptanwendung	P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Stückzahl	30
Sorte	HB7035-2

Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2835 09T304