

Garant

Inserto VBMT per finitura 30 pezzi, HB7010-2, Dim.: 160408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2852 160408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p max.	2,5 mm
Impiego principale	P
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Profondità di taglio a_p min.	0,55 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 500 mm/min
Contenuto	261154 HB7010-2
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Codice ISO Inserto	VBMT 160408

Scheda tecnica

Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Numero pezzi	30
Tipo	HB7010-2
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2852 160408