



Plaquette DCMT pour semi-finition 50 pièces, HB7140-2, Réf.: 070204



Données de commande

N° commande	GG3525 070204
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Rayon d'angle	0,4 mm
Nombre de changements/dents	2
Sommaire	260452 HB7140-2
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DCMT 070204
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Revêtement	revêtu
Profondeur de coupe $a_{p\max}$	1,75 mm
Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Profondeur de coupe $a_{p\min}$	0,25 mm

Fiche technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 200 mm/min
Quantité	50
Tolérance	M
Application principale	M
Nuance	HB7140-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	VM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3525 070204