

**Garant**

### Plaquette VNMG pour finition 50 pièces, HB7120-1, Réf.: 160404



#### Données de commande

N° commande	GG2967 160404
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

#### Description technique

Sommaire	251732 HB7120-1
Nombre de changements/dents	4
Profondeur de coupe $a_{p\max}$	2,5 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	90 - 290 mm/min
Prof. coupe $a_p$	0,3 - 2 mm
Code ISO plaquette	VNMG 160404
Type d'outils	Carbure
Rayon d'angle	0,4 mm
Application principale	M
Classement finition/ébauche	Finition
Profondeur de coupe $a_{p\min}$	0,25 mm
Quantité	50
Avance $f$	0,05 - 0,4 mm/tr

## Fiche technique

Nuance	HB7120-1
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	VS
Type de produit	Plaquette pour tournage

### #Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2967 160404