

Garant**Fordelspakning TiAlN-belagte spiralbor HSS-E, 10 stk.****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG1117 1,2
GTIN	4069515043342
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:**

Højeffektivt bor til fantastisk ydelse. Præcise borerer vha. optimeret krydstilspidsning og 4-flade-slibning. Med den særlige spånotprofil opnås der en klar reduktion af skærekrafterne.

Som nr. 114580.

Anbefaling:**Maksimal boresdybde:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Teknisk beskrivelse

Skaft	Cylinderskaft
Nominel Ø D_c	1,2 mm
Indhold	10
Spidsvinkel	118 grader
Samlet længde L	38 mm
Antal skær Z	2
anbefalet maksimal boresdybde L_2	14,2 mm
Tilspænding f i INOX > 900 N/mm ²	0,02 mm/o

Datablad

Tolerance, nom. Ø	h8
Spånnotlængde L_c	16 mm
Skaft-Ø D_s	1,2 mm
Norm	DIN 338
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HSS E
Spiralvinkel	35 grader
Indvendig køling	nej
Farvering	grøslah;n
Produkttype	Spiralbor

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet	75 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	65 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	60 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	50 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	40 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	35 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	16 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	17 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet	13 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	betinget egnet	8 m/min	S
GG (G)	egnet	40 m/min	K
CuZn	egnet	50 m/min	N
Uni	egnet		
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG1117 1,2
