

Garant**CNMG otočná rezná platnička, stredné obrábanie 30 kus, HB7120-1, Veľkosť: 120412****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2906 120412
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120412
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Uhlový Polomer	1,2 mm
Tolerancia	M
Počet výmien/rezných hrán	4
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 260 mm/min
Obsah	250160 HB7120-1
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 4 mm
Hĺbka rezu $a_{p \max}$	4.25 mm
Hĺbka rezu $a_{p \min}$	0,8 mm
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hlavné použitie	M

Technický list

Počet kusov	30
Typ	HB7120-1
Podmienka rezu	kontinuálny
Lamač triesok	VM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2906 120412