

**Płytki skrawające CCMT do obróbki wykańczającej 30 sztuk, HBT020, wielk.: 09T304****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG3932 09T304
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
głębokość skrawania a_p	0,4 - 2 mm
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Materiał ostrza	HM
Zastosowanie główne	P
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 09T304
liczba wymian/ostrzy	2
promień naroża	0,4 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 330 mm/min
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm

Karta danych

Zawartość	260086 HBT020
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,25 mm
powłoka	TiCN
liczba sztuk	30
Gatunek	HBT020
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	PF
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG3932 09T304