

**Fordelspakning SNMG vendeskærsplatte, skrubbearbejdning 30 stk. HBT020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG3916 120408
GTIN	4067263093374
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Indhold	251396 HBT020
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Hjørneradius	8 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 260 mm/min
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 120408
Skæredybde a_p	1,8 - 6 mm
Belægning	TiCN
Primær anvendelse	P
Tilspænding f	2 - 6 mm/o
Skæredybde $a_{p \min}$	55 mm
Skæredybde $a_{p \max}$	425 mm
Antal skift/skær	8
Antal stk.	30
Type	HBT020
Skærebetingelse	let afbrudt
Spånbryder	PR
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG3916 120408
