

**Garant****Pack promotionnel Produit de fixation 6GP38****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | GG8069 50     |
| GTIN             | 4067263137306 |
| Classe d'article | GGN           |

**Description****Exécution:**

Dans la technique de fabrication d'assemblage, deux pièces ou plus sont raccordées les unes aux autres. Lors de l'utilisation de la colle, toute la surface d'assemblage est utilisée pour un raccord fixe. Une transmission élevée de la force et des charges dynamiques sont possibles (résistance élevée au cisaillement).

Type **6GP38**. Produit universel à durcissement rapide présentant une résistance maximale aux cisaillement statiques et aux charges dynamiques. Conçu pour la fixation des engrenages, des poulies et des produits de jointoyage pour arbres et rotors de moteurs électriques.

**Caractéristique(s):**

Contenu: 3 pièces

**Remarque(s):**

Nettoyer au préalable le matériau à usiner avec un nettoyant sans étiquetage 088004.

**Description technique**

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Utilisable après        | 1 - 3 h   |
| Température de stockage | 5 - 23 °C |

|                                                          |                                      |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Base chimique                                            | Méthacrylates                        |
| Durabilité                                               | GARANT GreenPlus                     |
| Contenance                                               | 50 ml                                |
| Ecart maximal                                            | 0,25 mm                              |
| Viscosité dynamique                                      | 3000 - 6000 mPas                     |
| Point d'éclair                                           | 100 °C                               |
| Série                                                    | GreenPlus                            |
| Propriété                                                | fluorescent sous la lumière UV       |
| Propriété                                                | durcissement rapide                  |
| Maniabilité après                                        | 5 - 15 min                           |
| Densité                                                  | 1,09 g/cm <sup>3</sup>               |
| pour applications                                        | Produits d'étanchéité pour filetages |
| pour applications                                        | Jointoyage                           |
| Pour tailles de filetages M jusqu'à                      | M36                                  |
| Forme                                                    | liquide                              |
| pour matériau                                            | Métallurgie                          |
| Couple initial de décollement min.                       | 40 Nm                                |
| Durée de conservation à partir de la date de fabrication | 24 mois                              |
| Couleur                                                  | Vert                                 |
| Classe de résistance                                     | Très fort                            |
| Plage de températures                                    | -55 - 180 °C                         |
| Type de produit                                          | Produit de jointoyage                |

## Accessoires

Produit de fixation GARANT GreenPlus6GP38 Contenance  
50 ml

088069 50