


HOLEX

HOLEX Pro Inox VHM nagy teljesítményű fúró hengeres szárral DIN 6535 HA, kedvezményes csomagban, 5 darab, Ø DC m7: 14mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	GG2685 14
GTIN	4067263088028
Árucikk kategória	GGN

Leírás

Kivitel:

Hatékony furatmegmunkálás kifejezetten **rozsdamentes és saválló acéloknál**. Egyenes fő forgácsolóél **optimalizált vágóél kialakítással** a jobb forgácstörés érdekében. Megnövelt forgácsterek a **kiváló forgácselvezetés** érdekében. Megnövelt kopásállóság a **továbbfejlesztett keményfém alapanyag**nak és a **magas hőmérsékletnek ellenálló bevonatnak** köszönhetően.

Mint a 122685 sz.

A HB alak a GG 1286 számmal azonos áron szállítható. A HB alak csak $\geq \varnothing 3$ mm-től kapható.

Figyelem:

Forgácshorony hossza $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Műszaki leírás

Tartalom	5
Szabvány	DIN 6537
Ajánlott Maximális furatmélység L_2	56 mm
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm ²	0,15 mm/ford,

Teljes hossz L	124 mm
Névleges Ø D _c	14 mm
Tűrés névleges Ø	m7
Forgácshorony hossza L _c	77 mm
Szár Ø D _s	14 mm
Vágóélek száma Z	2
Sorozat	Pro Inox
Bevonat	AlTiN
Szerszámanyag	VHM
Kivitel	6×D
Csúcsszög	140 fok
Szár	DIN 6535 HA, h6
belső hűtés	igen, 25 bar-ral
Színes gyűrű	kék
Termék fajtája	Csigafúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas		
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas		
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas		
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		

Tartozék

HOLEX Pro Inox VHM nagy teljesítményű fúró hengeres
szárral DIN 6535 HA Ø DC m7 14 mm

122685 14