


Garant**Vorteilspack VHM-Entgrater spiralisiert 90°, 5 Stück****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | GG8154 12 |
| GTIN | 4067263090991 |
| Artikelklasse | GGN |

Beschreibung**Ausführung:****Wie Nr. 208154.**Entgrater mit **polierten Spanräumen** und **scharfen Schneiden** speziell für die Aluminium- und Kunststoffbearbeitung.Toleranz: **Maß S = +/- 0,2 mm.****Spitzenwinkel = +/- 5 Winkelminuten.****Hervorragende Oberflächengüten** durch 35°-**Spiralwinkel.****Verwendung:**Zum **Anfasen** und **Entgraten** von Werkstückkanten sowie für **Konturarbeiten** hervorragend geeignet.**Technische Beschreibung**

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Fasenfräsen | 45 Grad |
| Vorschub f_z in PMMA Acryl | 0,085 mm |
| Schaft | DIN 6535 HA mit h6 |
| Maß S | 8,5 mm |
| Vorschub f_z in Alu kurzspanend | 0,085 mm |

Datenblatt

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Zähnezahl Z | 4 |
| Schaft-Ø D _s | 12 mm |
| Inhalt | 5 |
| Gesamtlänge L | 83 mm |
| Schneiden-Ø D _c | 12 mm |
| Beschichtung | unbeschichtet |
| Schneidstoff | VHM |
| Norm | Werksnorm |
| Typ | N |
| Toleranz Nenn-Ø | h6 |
| Spiralwinkel | 35 Grad |
| Zustellrichtung | horizontal und schräg |
| Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad |
| Innenkühlung | nein |
| Schafttoleranz | h6 |
| Farbring | rot |
| Produktart | Entgrater |

Anwenderdaten

| | Eignung | V _c | ISO-Code |
|-------------------|----------|----------------|----------|
| Alu Kunststoffe | geeignet | 480 m/min | N |
| Alu (kurzspanend) | geeignet | 440 m/min | N |
| Alu > 10% Si | geeignet | 400 m/min | N |
| PMMA Acryl | geeignet | 210 m/min | N |
| PEEK | geeignet | 150 m/min | N |
| PVDF GF20 | geeignet | 150 m/min | N |
| POM GF25 | geeignet | 150 m/min | N |
| PA 66 GF30 | geeignet | 150 m/min | N |
| PEEK GF30 | geeignet | 130 m/min | N |

Datenblatt

| | | | |
|--------------------|----------|-----------|---|
| PTFE CF25 | geeignet | 160 m/min | N |
| Honeycomb Sandwich | geeignet | 300 m/min | N |
| Cu | geeignet | 160 m/min | N |
| CuZn | geeignet | 200 m/min | N |
| nass maximal | geeignet | | |

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/GG8154-12>