


Garant

Plaquette CNMG pour finition 50 pièces, HB7010-2, Réf.: 120404



Données de commande

N° commande	GG2403 120404
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Sommaire	250058 HB7010-2
Rayon d'angle	0,4 mm
Profondeur de coupe $a_{p\max}$	4,25 mm
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Code ISO plaquette	CNMG 120404
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Nombre de changements/dents	4
Vitesse de coupe v_c Application principale	170 - 500 mm/min
Profondeur de coupe $a_{p\min}$	0,25 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	HM

Fiche technique

Application principale	P
Quantité	50
Nuance	HB7010-2
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	SS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2403 120404