

Garant**Plăcuță amovibilă SCMT finisare 30 bucăți, HB7010-2, Referință: 09T308****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2827 09T308
GTIN	4067263092278
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Avans f	0,07 - 0,25 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	120 - 350 mm/min
Codificare finisare / degroşare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Numărul de schimbări / tăişuri	4
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SCMT 09T308
Cuprins	260744 HB7010-2
Adâncime de aşchiere $a_{p\max}$	3,25 mm
Rază la colț	0,8 mm
Aplicația principală	P
Adâncime de aşchiere $a_{p\min}$	0,55 mm
Număr de bucăți	30
Categorie	HB7010-2

Fișă de date

Condiție de tăiere	continuă
Sfărâmător de aşchii	SS
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2827 09T308