

Garant

Paquete económico de fresa con mango GARANT Master Uni – medio



Datos de pedido

Número de pedido	GG5220 D1009
GTIN	4067263135838
Clase de artículo	GGN

Descripción

Ejecución:

La innovadora geometría del diente de nuevo desarrollo permite una elevada potencia de arranque de viruta y, al mismo tiempo, una marcha extremadamente suave y una excelente capacidad de guiado. Gracias a la óptima formación de viruta (sin virutas afiladas) se obtiene una elevada calidad de la superficie en aplicaciones de desbastado y acabado. Corresponde al n.º 540220.

- Eliminación elevada de material.
- Movimiento estable.
- Reducida solicitud térmica, gran durabilidad, evacuación de virutas mejorada.
- Uso universal en acero, acero inoxidable y aluminio.

Ø mango 6 mm.

Las fresas con mango **GARANT** se fabrican con clases de metal duro de alto rendimiento con elevada resistencia y estabilidad máxima de las aristas de corte, exclusivamente en las máquinas CNC más modernas. El mango está compuesto de acero cuando el diámetro de la cabeza es mayor que el diámetro del mango; en caso contrario, está compuesto de metal duro.

Aplicación:

Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, rotura de bordes, enyesado, Soldadura y mecanizado de superficies.

Nota:

Materiales con mala conductibilidad térmica: Reducir el número de revoluciones para evitar la coloración azul de la fresa con mango y el ensuciamiento.

Descripción técnica

Tipo de dentado	Dentado desigual
Descripción de la forma	Bola
Ø del cabezal	10 mm
Ø de mango	6 mm
Contenido	10
Serie	GARANT Master Uni
Longitud total	494 mm
Longitud de cabeza	9 mm
Grado de finura de dentado	medio
Material de corte	HM
Tipo de producto	Fresa con mango

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
Uni	adecuado		

Accesorios

Fresa con mango GARANT Master Uni – medio Tipo D1009

540220 D1009