


**HOLEX Clever Tap gépi menetfúró kedvezményes csomagban****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG5256 M12
GTIN	4067263135258
Árucikk kategória	GGN

Leírás**Kivitel:****Mint a 135255 sz.****HOLEX Clever Tap:**

Stabil menetfúró hagyományos standard felhasználáshoz. Kiváló minőségű HSS-E szerszámanyag és geometria acél anyagokhoz. Felület: bronz színben megeresztett menetprofil.

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HSS E
Vágóélek száma Z	3
Magfurat Ø	10,2 mm
Menet Ø	12 mm
Tartalom	5"
Menetfajta	M
Szabvány	DIN 376
Forgácshornyak száma	3
Menetméret	M12

Adatlap

Teljes hossz L	110 mm
Menetemelkedés	1,75 mm
Menetmélység	30 mm
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Szár négyszög □	7 mm
Szár Ø D _s	9 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Spirálszög	40 fok
Szár	Hengeres szár, h9
Belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Sorozat	Clever Tap
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	12 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	12 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	6 m/min	P
Olaj	alkalmas		

Nedvesen maximum

alkalmas

Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/GG5256-M12>