

Garant

ER-spanmoer High Speed, voor ER: 32



Bestelgegevens

Bestelnummer	309595 32
GTIN	4069515040662
Artikelklasse	31Z

Omschrijving

Uitvoering:

Draad en conus in één opspanning geslepen voor een zeer hoge rondloopnauwkeurigheid. Moer gecoat voor: geringere wrijvingscoëfficiënt en **verhoogde spankracht** en hoge slijt- en corrosiebestendigheid. **Met groeven.**

T.b.v.:

Alle standaard-ER-spantanghouders.

Accessoires:

ER-spansleutels, nr. 309680 – 309740.

Steeksleutel, enkel (voor gr. 16), nr. 613300 gr. 25.

Opmerking:

Houder en spanmoer zijn apart gebalanceerd!

Technische beschrijving

Totale lengte L	23 mm
Schroefdraad	M40x1,5
Buiten-Ø D	50 mm

Gegevensblad

Maximaal aanhaalmoment	180 Nm
Norm	DIN 6499 D
Producttype	Spanmoer