

Garant

Paquete económico de plaquita de corte reversible VNMG de capas 30 piezas HB7010-2



Datos de pedido

Número de pedido	GG2466 160404
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm
Código ISO plaquita de corte	VNMG 160404
Aplicación principal	P
Velocidad de corte v_c aplicación principal	170 - 500 mm/min
Número de cambios/cortes	4
Contenido	251732 HB7010-2
Profundidad de corte $a_{p\min}$	0,25 mm
Profundidad de corte $a_{p\max}$	2,5 mm
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,

Hoja de datos

Radio angular	0,4 mm
Material de corte	HM
Cantidad	30
Clase	HB7010-2
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	SS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2466 160404