




### Inserto VBMT per finitura 50 pezzi, HB7020-2, Dimensione: 160408



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2856 160408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

#### Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio $a_p$ min.	0,55 mm
Codice ISO Inserto	VBMT 160408
Materiale da taglio	HM
Contenuto	261154 HB7020-2
Numero pezzi	50
Impiego principale	P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	140 - 400 mm/min
Avanzamento $f$	0,07 - 0,25 mm/gir,

## Scheda tecnica

Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Profondità di taglio $a_{p\ max.}$	2,5 mm
Tipo	HB7020-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

### Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2856 160408