

Garant

XECX 32T302, HB7535, Type: UNI



Bestelgegevens

Bestelnummer	216685 UNI
GTIN	4069515048125
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Uitvoering:

Wisselplaat met twee snijkanten voor extra brede afschuiningen en traploze snedeovergangen voor uitstekende oppervlaktekwaliteiten. Bijzonder zachte snede door positieve snijkanten.

Opmerking:

Voor ISO P (P10-P40)

$f_z = 0,06 - 0,12 \text{ mm}$

$a_p = 0,05 - 3,00 \text{ mm}$

$V_c = 120 - 160 \text{ m/min}$

Voor ISO N (K10-K40)

$f_z = 0,05 - 0,25 \text{ mm}$

$a_p = 0,05 - 3,00 \text{ mm}$

$V_c = 500 - 1300 \text{ m/min}$

Technische beschrijving

Hoekradius	0,2 mm
Type	UNI

Coatingtechnologie	PVD
ISO-code wisselplaat	XECX 32T3
Soort	HB7535
Snijmateriaal	HM
Bladdikte	4 mm
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	1000 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	900 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	160 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	160 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	150 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	130 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	110 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	80 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	50 m/min	S
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		