


**Garant****Cenově výhodné balení – odjehlovač z tvrdokovu spirálový 90°****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | GG8156 6      |
| GTIN           | 4067263091189 |
| Třída artiklu  | GGN           |

**Popis****Provedení:****Jako č. 208156.**

Odjehlovač pro **univerzální použití** u téměř všech materiálů. Díky nově vyvinutému povrstvení je efektivně zabráněno nárůstkům na břitu, také v hliníku nebo v INOX.

Tolerance: **Rozměr S = +/- 0,2 mm.**

**Úhel špičky = +/- 5 úhlových minut.**

**Skvělá jakost povrchů díky 35° úhlu.**

**Použití:**

Velmi vhodný pro **srážení** a **začišťování** hran obrobků a pro **konturovací práce**.

**Technický popis**

|                                                      |         |
|------------------------------------------------------|---------|
| Ø břitu D <sub>c</sub>                               | 6 mm    |
| Počet zubů Z                                         | 4       |
| Celková délka L                                      | 57 mm   |
| Posuv f <sub>z</sub> v oceli < 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,05 mm |
| Obsah                                                | 5       |

## Technický list

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Ø stopky D <sub>s</sub>          | 6 mm                             |
| Stopka                           | DIN 6535 HA s h6                 |
| Rozměr s                         | 4,2 mm                           |
| Fazetkové frézování              | 45 stupeň                        |
| Rohový úhel čela                 | 45 stupeň                        |
| Povlak                           | TiSiN                            |
| Řezný materiál                   | TK                               |
| Norma                            | Výrobní norma                    |
| Typ                              | N                                |
| Tolerance jmenovitý Ø            | h6                               |
| Úhel sklonu šroubovice           | 35 stupeň                        |
| Směr přísuvu                     | Horizontální, šikmý a vertikální |
| Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 stupeň                        |
| Vnitřní chlazení                 | ne                               |
| Tolerance stopky                 | h6                               |
| Barevný kroužek                  | zelená                           |
| Druh produktu                    | Odjehlovače                      |

## Údaje o uživateli

|                               | Použití         | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|-------------------------------|-----------------|----------------|---------|
| Hliník, plasty                | omezené použití | 180 m/min      | N       |
| Hliník (krátké třísky)        | vhodný          | 300 m/min      | N       |
| Al > 10% Si                   | vhodný          | 220 m/min      | N       |
| Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný          | 130 m/min      | P       |
| Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný          | 115 m/min      | P       |
| Ocel < 900 N/mm               | vhodný          | 110 m/min      | P       |
| Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup> | vhodný          | 80 m/min       | P       |
| Ocel < 1400 N/mm              | omezené použití | 65 m/min       | P       |
| Ocel < 55 HRC                 | omezené použití | 35 m/min       | H       |

## Technický list

|                              |                 |           |   |
|------------------------------|-----------------|-----------|---|
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | vhodný          | 90 m/min  | M |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | vhodný          | 70 m/min  | M |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>   | vhodný          | 50 m/min  | S |
| GG(G)                        | vhodný          | 100 m/min | K |
| Uni                          | vhodný          |           |   |
| mokrý max.                   | vhodný          |           |   |
| mokrý min.                   | omezené použití |           |   |
| suché                        | omezené použití |           |   |
| Vzduch                       | omezené použití |           |   |

**Vhodné produkty**

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/GG8156-6>