

Garant**Pachet promoțional plăcuță amovibilă pentru finisare DNMG 30 bucăți HB7035-2****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2421 150608
GTIN	4067263092278
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Adâncime de așchiere $a_{p\max}$	3,75 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	150 - 350 mm/min
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Cuprins	250660 HB7035-2
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Adâncime de așchiere $a_{p\min}$	0,55 mm
Numărul de schimbări / tășuri	4
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150608

Fișă de date

Rază la colț	0,8 mm
Aplicația principală	P
Număr de bucăți	30
Categorie	HB7035-2
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Sfărâmător de așchii	SS
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2421 150608